

**ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308922 5 |
| GTIN | 4045197645005 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-Ø.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 5 mm |
| Adapter | ER 16 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm |
| Type | 425 E |
| Udvendig Ø D | 17 mm |
| Samlet længde L | 27,5 mm |
| Produkttype | Spændehoved |

