

**HOLEX****ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-Ø d:  
14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308962 14
GTIN	4045197645173
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedysker kun til nominal-Ø.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	14 mm
Adapter	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	429 E
Udvendig Ø D	26 mm
Samlet længde L	34 mm
Produkttype	Spændehoved

