

HOLEX**ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308962 15
GTIN	4045197645180
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedysker kun til nominal-Ø.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	15 mm
Adapter	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	429 E
Udvendig Ø D	26 mm
Samlet længde L	34 mm
Produkttype	Spændehoved

