

**ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308922 8
GTIN	4045197645036
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætne udførelser med sprøjtedyser kun til nominal-Ø.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	8 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	425 E
Udvendig Ø D	17 mm
Samlet længde L	27,5 mm
Produkttype	Spændehoved

