

**ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308962 6 |
| GTIN | 4045197645098 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætne udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-Ø.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 6 mm |
| Adapter | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm |
| Type | 429 E |
| Udvendig Ø D | 26 mm |
| Samlet længde L | 34 mm |
| Produkttype | Spændehoved |

