

**HOLEX****ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 11mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308962 11     |
| GTIN                | 4045197645142 |
| Artikelklasse       | 32Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedysker kun til nominal-Ø.

**Teknisk beskrivelse**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d     | 11 mm       |
| Adapter             | ER 25       |
| Norm                | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm     |
| Type                | 429 E       |
| Udvendig Ø D        | 26 mm       |
| Samlet længde L     | 34 mm       |
| Produkttype         | Spændehoved |

