

**Kreppet præcisionstape, Breddexlængde (mmxm): 30X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

tesakrepp® 4334 består af en ekstra tynd og rivefast papirbærelag. Muliggør en god positionering og er egnet til op til 8 uger udendørs samt til flotte **spartel-, maler- og lakeringsteknikker med skarpe lakerings- og malingskanter**. Der skal anvendes forskellige, følsomme overflader som f.eks. glas, aluminium, HPVC og træ.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Længde	50 m
Tykkelse	0,09 mm
Producentbetegnelse	tesakrepp® 4334
Bredde	30 mm
Farve	gullig

Med liner	nej
Antal klæbebånd	1
Klæbemiddel	akrylat
temperaturbestandig op til	120 °C
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	overriveligt med hånden
Bemærk	Mulighed for påskrift
Trækstyrke	0,3 N/mm
Bæremateriale	Papir
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Strækevne	4 %
Anvendelse	Afdækningsarbejder
Klæbekraft på stål	0,19 N/mm
Klæbebåndstype	enkeltidet
Produkttype	Klæbebånd