

**Fræserdornring, smal, Indv. Ø×tykkelse b1: 22X0,6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309920 22X0,6
GTIN	4045197306784
Artikelklasse	37D

**Beskrivelse****Udførelse:**

0,03 til 1 mm bred. Skåret i hærde båndstål. Afbøjningen fra bredden  $b_1$  og paralleliteten mellem dem afhænger af tolerancen på mellemproduktet iht. DIN 1544.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse $b_1$	0,6 mm
Udvendig Ø	33 mm
Indvendig Ø	22 mm
Udførelse	smal
Norm	DIN 2084
Produkttype	Fræsedornring