

Garant**HSK-kølemiddelrør, Til HSK: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309880 80
GTIN	4045197273949
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Special-O-ring op til 120 bar, vinkelbevægelighed på $\pm 1^\circ$, poleret, med 2 tætningsringe.

Kølemiddelresistente Viton®-tætninger.

- **Finpoleret overflade, hærdet og bruneret.**
- **To polerede overgangsradier.**
- **Fuld bevægelighed takket være to O-ringe.**
- **Hærdede gevindbøsninger med valsede stærkt komprimerede gevindflanger.**

Beskrivelse:

HSK-kølemiddelrør – en lille komponent med stor effekt! Med op til et par tusind værktøjsskift pr. dag er det vigtigt at sikre en ren og frem for alt processikker grænseflade mellem kølemiddelrør og tætning på maskinspindlen.

Passer til:

HSK-værktøjsholdere.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M20×1,5
Passer til holder	HSK 80
Ø D	14 mm
Samlet længde L	39,5 mm
Maks. tryk	120 bar

Vinkelbevægelighed	±1 grader
Overfladebehandling	poleret
Produkttype	Kølemiddelrør

Tilbehør

Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 80	309890 80
---	-----------