

Fræserdornring, smal, Indv. Ø×tykkelse b1: 13X0,6mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309920 13X0,6
GTIN	4045197306616
Artikelklasse	37D

Beskrivelse**Udførelse:**

0,03 til 1 mm bred. Skåret i hærde båndstål. Afbøjningen fra bredden b_1 og paralleliteten mellem dem afhænger af tolerancen på mellemproduktet iht. DIN 1544.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse b_1	0,6 mm
Udvendig Ø	21 mm
Indvendig Ø	13 mm
Udførelse	smal
Norm	DIN 2084
Produkttype	Fræsedornring