

**Fræserdornring, smal, Indv. Ø×tykkelse b1: 27X0,1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309920 27X0,1
GTIN	4045197306838
Artikelklasse	37D

**Beskrivelse****Udførelse:**

0,03 til 1 mm bred. Skåret i hærde båndstål. Afbøjningen fra bredden  $b_1$  og paralleliteten mellem dem afhænger af tolerancen på mellemproduktet iht. DIN 1544.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse $b_1$	0,1 mm
Udvendig Ø	39 mm
Indvendig Ø	27 mm
Udførelse	smal
Norm	DIN 2084
Produkttype	Fræsedornring