



## ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309002 12
GTIN	4045197645296
Artikelklasse	32Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominal-Ø.

### Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	12 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	469 E
Udvendig Ø D	33 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved

