

**3M****PVC-klæbebånd, Farve: ORANGE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**3M™ 764i** kan anvendes til ikke-kritiske anvendelsesområder som f.eks. farvemarkeringer og bundter. Den er korrosionsbestandig, fleksibel, slidstærk, smidig, nem at anbringe og fugtighedsbestandig.

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse	0,125 mm
Producentbetegnelse	764i
Bredde	50 mm

Længde	33 m
Farve	orange
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Strækkevne	180 %
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	Korrosionsbestandig
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	Slidbestandig
Bæremateriale	PVC-folie
temperaturbestandig op til	29 °C
Med liner	nej
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Klæbemiddel	Naturgummi
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Trækstyrke	2,28 N/mm
Klæbekraft på stål	0,21 N/mm
Anvendelse	Markering
Anvendelse	Lukning
Anvendelse	Samling
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Produkttype	Klæbebånd