

HOLEX**ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-Ø d:
16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309002 16
GTIN	4045197645333
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedysker kun til nominal-Ø.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	16 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	469 E
Udvendig Ø D	33 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved

