

**HOLEX****ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309002 18
GTIN	4045197645357
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedysker kun til nominal-Ø.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	18 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	469 E
Udvendig Ø D	33 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved

