

**Fræserdornring, bred, Indv. Ø×tykkelse b1: 22X60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309930 22X60
GTIN	4045197307279
Artikelklasse	37D

**Beskrivelse****Udførelse:**

2,0 – 60 mm bred. I indsætningsstål, hærdet. Udvendig Ø slebet, planflader finslebne. Den tilladte afvigelse i parallelitet for bredden b2 er IT 3, målt på boring d1. Tolerance for ringbredde  $\pm 0,1$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse b <sub>1</sub>	60 mm
Udvendig Ø	34 mm
Indvendig Ø	22 mm
Udførelse	bred
Norm	DIN 2084
Produkttype	Fræsedornring