

Fræserdornring, bred, Indv. Ø×tykkelse b1: 16X20mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309930 16X20
GTIN	4045197307170
Artikelklasse	37D

Beskrivelse**Udførelse:**

2,0 – 60 mm bred. I indsætningsstål, hærdet. Udvendig Ø slebet, planflader finslebne. Den tilladte afvigelse i parallelitet for bredden b2 er IT 3, målt på boring d1. Tolerance for ringbredde ± 0,1 mm.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse b ₁	20 mm
Udvendig Ø	27 mm
Indvendig Ø	16 mm
Udførelse	bred
Norm	DIN 2084
Produkttype	Fræsedornring