

**Fræserdornring, bred, Indv. Ø×tykkelse b1: 27X4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309930 27X4
GTIN	4045197307309
Artikelklasse	37D

**Beskrivelse****Udførelse:**

2,0 – 60 mm bred. I indsætningsstål, hærdet. Udvendig Ø slebet, planflader finslebne. Den tilladte afvigelse i parallelitet for bredden b2 er IT 3, målt på boring d1. Tolerance for ringbredde ± 0,1 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse b <sub>1</sub>	4 mm
Udvendig Ø	41 mm
Indvendig Ø	27 mm
Udførelse	bred
Norm	DIN 2084
Produkttype	Fræsedornring