

3M**PVC-klæbebånd, Farve: RED****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083636 RED
GTIN	2050001712332
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ 764i kan anvendes til ikke-kritiske anvendelsesområder som f.eks. farvemarkeringer og bundter. Den er korrosionsbestandig, fleksibel, slidstærk, smidig, nem at anbringe og fugtighedsbestandig.

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,125 mm
Længde	33 m
Bredde	50 mm

Farve	rød
Producentbetegnelse	764i
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Bæremateriale	PVC-folie
temperaturbestandig op til	29 °C
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Klæbemiddel	Naturgummi
Strækevne	180 %
Med liner	nej
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	Korrosionsbestandig
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	Slidbestandig
Trækstyrke	2,28 N/mm
Anvendelse	Markering
Anvendelse	Lukning
Anvendelse	Samling
Klæbekraft på stål	0,21 N/mm
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Produkttype	Klæbebånd