



## Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 160 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310500 160
GTIN	4019208026190
Artikelklasse	36R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

**Bemærk:**

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatron med justerbare bakker, se nr. 313110 – 313140.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 42 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 65 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 91 mm

Centrer-Ø B: 125 mm

Centrerdybde C: 4 mm

Nøglefirkant K: 10 mm

**Teknisk beskrivelse**

Centrerdybde C	4 mm
Gennemgang E	42 mm
maks. omdrejningstal	4600 min <sup>-1</sup>
Udv. Ø A	160 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	91 mm
Vægt	8,2 kg
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	65 mm
Nøglefirkant K	10 mm
Centrer-Ø B	125 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

**Tilbehør**

Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 160	315000 160
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 160 mm	314600 160
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 160 mm	314630 160

Basisbakkesæt 3 dele hærkede Til patrontype 160 mm	314000 160
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 160 mm	314620 160
Basisbakkesæt 3 dele hærkede Til patrontype 160 mm	314020 160