

**Garant****Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, BT 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303054 16
GTIN	4045197821676
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Cylindrisk form.**
- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**
- **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

**Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

**Leveringsomfang:**

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

**Specialtilbehør:**

Specialnøgle nr. 309840.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	38 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	17 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Adapter	BT 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69882-3

Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

---

## Tilbehør

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50