

Garant**Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, BT 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303054 27
GTIN	4045197821690
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Cylindrisk form.**
- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**
- **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	58 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Fræsedornslængde L ₄	21 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Adapter	BT 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69882-3

Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50