

Garant**Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, BT 50 A = 300, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303055 22
GTIN	4045197821713
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Cylindrisk form.**
- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**
- **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	19 mm
Udvendig Ø D	48 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Adapter	BT 50 A = 300
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	JIS B6339
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50