

Garant**Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, konisk, HSK-A 63 A = 200, Dorn-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306703 16
GTIN	4045197821775
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Med Ballufchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlig forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialhøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Udvendig Ø D: 50 mm

Ø D₂: 38 mm

Fræsedornslængde L₄: 17 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	50 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Ø D ₂	38 mm

Fræsedornslængde L ₄	17 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 200
Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
-------------------------------	-----------