

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Ekstra hånddreven snittap 6H, Gevind M (xstigning): M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082805 M8
GTIN	4250361208164
Artikelklasse	04D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i **rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion** i små tolerancer, **høj overfladekvalitet** samt **korrosions- og varmebestandighed**. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en **permanent** skrueforbindelse af højeste kvalitet **til alle driftslaster** (statisk, dynamisk) med **ideel kraftoverførsel**. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.

HSS-maskinsnittap til gennemgående borer.

Anvendelse:

Til økonomisk **vedligeholdelse af beskadigede** eller **nedslidte gevind** og som konstruktionselement til **gevindpansring** ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Bemærk:

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrødertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrødertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

Teknisk beskrivelse

Antal gevindindsatser nr. 082800	30
Kernehul-Ø	8,4 mm
Gevind M	M8
Produkttype	Snittapper

