



Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 200/6 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312700 200/6
GTIN	4019208026978
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 55 mm

Højde, uden bakker H₁: 74,5 mm

Højde, med bakker H₂: 107 mm
 Antal gevindtapper: 4
 Gevindhændernes størrelse: M12
 Centrerkonus- Ø B: 106,39 mm

Teknisk beskrivelse

Højde, med bakker H ₂	107 mm
Konusstørrelse	6
Gevindhændernes størrelse	M12
Antal gevindhænder	4
Højde, uden bakker H ₁	74,5 mm
Udv. Ø A	200 mm
Vægt	15,5 kg
Centrerkonus- Ø B	106,39 mm
Nøglefirkant K	11 mm
maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Gennemgang E	55 mm
Norm	DIN 702-3
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patron type 200	315100 200
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 200 mm	314630 200
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 200 mm	314700 200
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 200 mm	314030 200
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 200 mm	314100 200

Bakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 200 mm

314500 200

Bakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 200 mm

314430 200