

Garant**Fladespændepatron, HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 304390 25 |
| GTIN | 4045197289247 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

GARANT: Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb!).**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 25 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 25 |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Udvendig Ø D | 65 mm |
| Adapter | HSK-A 100 kort |
| Holder-standard | DIN 69893 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard | DIN 69882-4 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| HSK-kølemiddelrør Til HSK 25 | 309880 25 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 25 mm | 309900 25 |
| Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 25 | 309890 25 |