

**Garant****Fladespændepatron med kølekanal., HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 304402 20     |
| GTIN                | 4045197289339 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

**GARANT:** Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb!).**Med kølekanaler, der kan lukkes.****Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>        | 20 mm          |
| Udragende længde, A-mål        | 100 mm         |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 20             |
| Udvendig Ø D                   | 52 mm          |
| Adapter                        | HSK-A 100 kort |
| Holder-standard                | DIN 69893      |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard                         | DIN 69882-4                       |
| Holder-standard                         | ISO 12164-1                       |
| Form                                    | A                                 |
| Kølekanaler                             | Ikke låsbar                       |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 µm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Produkttype                             | Fladespændepatron                 |

---

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| HSK-kølemiddelrør Til HSK 100                        | 309880 100 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 20 mm | 309900 20  |