

**Garant****Fladespændepatroner Kombi, slanke, HSK-A 63, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 304705 18     |
| GTIN                | 4045197289520 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med kugleledsspændeskruer til system Weldon og Whistle Notch (hældende spændeflade 2°).
- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang).
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft iht. DIN 1835 form B + E og 6535 form HB + HE.

**Leveringsomfang:**

Inklusive kugleledsspændeskruer og gennemboret stopskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reserveskruer nr. 309905 str. M6 og M8.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ø D <sub>3</sub>           | 28 mm  |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>    | 18 mm  |
| Ø D <sub>2</sub>           | 23 mm  |
| Udragende længde, A-mål    | 120 mm |
| Udvendig Ø D               | 36 mm  |
| Nyttelængde L <sub>N</sub> | 89 mm  |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Adapter                                 | HSK-A 63                          |
| Holder-standard                         | ISO 12164-1                       |
| Holder-standard                         | DIN 69893                         |
| Form                                    | A                                 |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Produkttype                             | Fladespændepatron                 |

---

## Tilbehør

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| HSK-kølemiddelrør Til HSK 63 | 309880 63 |
|------------------------------|-----------|