



Spændehoved med tvær- og længderiller, SK 42, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329914 19
GTIN	2050001071491
Artikelklasse	33H

Beskrivelse

Udførelse:

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	19 mm
Spændeområde	11 - 42 mm
Hårdhed	60 HR
Profil	rund

Spændeflade	Tvær- og længderiller
Længde L	47 mm
Adapter	SK 42
Produkttype	Spændehoved