



## Spændehoved med tvær- og længderiller, SK 42, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 38,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329914 38,5
GTIN	2050001074010
Artikelklasse	33H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

#### Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

#### Bemærk:

**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	38,5 mm
Hårdhed	60 HR
Profil	rund
Spændeflade	Tvær- og længderiller

Spændeområde	11 - 42 mm
Længde L	47 mm
Adapter	SK 42
Produkttype	Spændehoved