

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Ekstra hånddreven snittap 6H, Gevind M (xstigning): M10X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082805 M10X1
GTIN	4250361208201
Artikelklasse	04D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i **rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion** i små tolerancer, **høj overfladekvalitet** samt **korrosions- og varmebestandighed**. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en **permanent** skrueforbindelse af højeste kvalitet **til alle driftslaster** (statisk, dynamisk) med **ideel kraftoverførsel**. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.

HSS-maskinsnittap til gennemgående borer.

**Anvendelse:**

Til økonomisk **vedligeholdelse af beskadigede** eller **nedslidte gevind** og som konstruktionselement til **gevindpansring** ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

**Bemærk:**

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrødertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrødertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	10,2 mm
Gevind M	M10x1
Antal gevindindsatser nr. 082800	30
Produkttype	Snittapper

