

**ER-spændetang til snittap med tætning, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309403 8 |
| GTIN | 4045197666048 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 70 bar!).

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

HOLEX® ER-spændetænger er ikke kompatible med Centro-P- og HiRunER-spændetangspatroner.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 8 mm |
| Adapter | ER 16 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm |
| Type | 4031 E |
| Udvendig Ø D | 16,7 mm |

| | |
|-----------------|-------------|
| Samlet længde L | 27,5 mm |
| Produkttype | Spændehoved |