

HOLEX**ER-spændetang til snittap med tætning, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 2,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309403 2,8
GTIN	4045197665980
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 70 bar!).

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

HOLEX® ER-spændetænger er ikke kompatible med Centro-P- og HiRunER-spændetangspatroner.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	2,8 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4031 E
Udvendig Ø D	16,7 mm

Samlet længde L	27,5 mm
Produkttype	Spændehoved