



## Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patronstype: 160



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313300 160
GTIN	4019208023687
Artikelklasse	33R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Slebet** underlagsflade, **bruneret**.

Ikke-trindelte, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Finfræset** underlagsflade, **ikke bruneret**.

#### Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

#### Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

#### Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmcenrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

#### Bemærk:

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

### Teknisk beskrivelse

Højde H	36,5 mm
---------	---------

Bredde B	20,3 mm
Længde L	85 mm
Notbredde D	8 mm
Til patrontype	160 mm
Boringsafstand b	32 mm
Gængelængde A	18 mm
passer til farvekode	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centrerpatron med justerbare bakker