

FAHRION®
FAHREYOND FREEDOM**ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 16, Nom. spænde-Ø d: 2,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309425 2,8
GTIN	2050001703927
Artikelklasse	34F

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændepatroner til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB rundløb 20 µm.

Anvendelse:

Til gevindskæring på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	2,8 mm
Adapter	ET 16
Norm	Fabriksstandard
Type	4033 E
Udvendig Ø D	17 mm
Samlet længde L	27 mm

Aksial-udtrækning	7 mm
Produkttype	Spændehoved