

**FAHRION®**  
FAHREYOND FREEDOM**ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 32, Nom. spænde-Ø d: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309432 10
GTIN	2050001704122
Artikelklasse	34F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændepatroner til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB rundløb 20 µm.

**Anvendelse:**

Til gevindskæring på fræse- og drejecentre.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	10 mm
Adapter	ET 32
Norm	Fabriksstandard
Type	4538 E
Udvendig Ø D	33 mm
Samlet længde L	43 mm

Aksial-udtrækning	10 mm
Produkttype	Spændehoved