

FAHRION®
FAHREYOND FREISCHNITT**ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 16, Nom. spænde-Ø d: 4,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309425 4,5
GTIN	2050001703941
Artikelklasse	34F

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændepatroner til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB rundløb 20 µm.

Anvendelse:

Til gevindskæring på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	4,5 mm
Adapter	ET 16
Norm	Fabriksstandard
Type	4033 E
Udvendig Ø D	17 mm
Samlet længde L	27 mm

Aksial-udtrækning

7 mm

Produkttype

Spændehoved