



Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313460 200
GTIN	4019208193496
Artikelklasse	32R

Beskrivelse

Udførelse:

Finfræset not og fortanding, **ikke bruneret**.

Skrånet til små spænde-Ø.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til :

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Længde L: 98 mm

Bredde B: 35 mm

Højde H: 40 mm

Boringsafstand a: 15 mm

Boringsafstand b: 22 mm

Notbredde D: 17 mm

Teknisk beskrivelse

Højde H	40 mm
Boringsafstand a	15 mm

Til gevind DIN 912	M12
Bredde B	35 mm
Til patron type	200 mm
Boringsafstand b	22 mm
Notbredde D	17 mm
Længde L	98 mm
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron