

**Notsten, sejhærdede, Notbredde D: 21mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	313570 21
GTIN	4019208193649
Artikelklasse	33R

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet og sejhærdet.

Passer til:

Alle **gængse spændepatroner** af **fabrikterne** Schunk, Forkardt, Röhme og SMW (med spidsfortanding).

Passer til:

Röhme: KFD 250-315, KFH 250-315

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 – 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.

Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Højde H	25,5 mm
Notbredde D	21 mm

Gevind g	M16
Trinhøjde h	11 mm
Produkttype	Notsten