

Garant**Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-A 100, MK indvendig: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306970 3
GTIN	4045197290571
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Præcisionslebet stigning indvendigt og udvendigt.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 150 mm

Udvendig Ø D: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Morsekonus indv.	3
Udragende længde, A-mål	150 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Holdeadapter