

**ER-spændemøtrik, Til ER: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309580 16
GTIN	4045197151940
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed. **Med sekskant** str. 25.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Specialtilbehør:**

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

**Bemærk:**

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

**Teknisk beskrivelse**

Gevind	M22×1,5
Samlet længde L	18 mm
Maks. tilspændingsmoment	80 Nm
Til ER	16 mm

Udvendig Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Spændemøtrik

---

## Tilbehør

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------