



## ER-spændemøtrik, Til ER: 32



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309580 32
GTIN	4045197151964
Artikelklasse	32Z

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed. **Med noter.**

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Specialtilbehør:**

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

**Bemærk:**

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

### Teknisk beskrivelse

Gevind	M40×1,5
Maks. tilspændingsmoment	180 Nm
Til ER	32 mm
Samlet længde L	23 mm

Udvendig Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Spændemøtrik

---

## Tilbehør

ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 32	309700 32
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32