



Kanal, 0,075×3,0 m, Anvendelsesområde: UNI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084386 UNI
GTIN	2050001710710
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmætter med **usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde**. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og **egner sig til næsten alle kemikalier**. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. **Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmatterne efter anvendelsesområde**.

Varer med størrelsen **OIL** opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen **UNI** opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier). Ideel til begrænsning og opsugning af væsker på lækagesteder og i snævre mellemrum. Væsker holdes tilbage på sikker vis. Kanaler og puder fyldt med fnug.

Teknisk beskrivelse

Farve	grå
Anvendelsesområde	UNI
Maks. volumen	80 l

Leveringsomfang stk. / kasse	8
Produkttype	Kanaler