



Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P, DI16, Spænde-Ø (1 mm stigende): 8mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309666 8 |
| GTIN | 2050001705013 |
| Artikelklasse | 34F |

Beskrivelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

Vulkaniserede **Højtrykstætningskiver** til 80 bar.

0,5 mm spænde-Ø-omfang (+ 0,4 / - 0,1).

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP passer ikke til andre systemer!

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangpatroner CENTRO P.

- Tætningskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.
- Tætningskiver DI40 på forespørgsel.

Ikke kompatibel med andre tætningskivesystemer!

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------|------|
| Spænde-Ø | 8 mm |
|----------|------|

| | |
|--------------|--------------------------|
| Serie | Centro P |
| Til type | D116 |
| Udvendig Ø D | 12,6 mm |
| Højde L | 2 mm |
| Produkttype | Spændetangpatrontilbehør |