



## Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P, DI16, Spænde-Ø (1 mm stigende): 9mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309666 9
GTIN	2050001705020
Artikelklasse	34F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Mini** = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

**MiniSchlank** = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

**Konisk** = alle størrelser med „C“.

**Standard** = alle andre størrelser.

Vulkaniserede **Højtrykstætningsskiver** til 80 bar.

0,5 mm spænde-Ø-omfang (+ 0,4 / - 0,1).

#### Bemærk:

**System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangpatroner CENTRO P.

- Tætningsskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.
- Tætningsskiver DI40 på forespørgsel.

**Ikke kompatibel med andre tætningsskivesystemer!**

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	9 mm
----------	------

Serie	Centro P
Til type	D116
Udvendig Ø D	12,6 mm
Højde L	2 mm
Produkttype	Spændetangpatrontilbehør