



Spændehoved med tvær- og længderiller, SK 65, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329934 19
GTIN	2050001072979
Artikelklasse	33H

Beskrivelse

Udførelse:

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	19 mm
Hårdhed	60 HR
Spændeflade	Tvær- og længderiller
Profil	rund

Længde L	58 mm
Adapter	SK 65
Produkttype	Spændehoved