



ER-spændemøtrik CENTRO P til tætningskiver HP, Type CP til ER: 16MSDI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Artikelklasse	34F

Beskrivelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

ER-spændemøtrik CP, **til tætningskiver HP**

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Spændeområde: 1 - 10 mm

Samlet længde L: 23,9 mm

Udvendig Ø D: 22 mm

Maks. tilspændingsmoment: 30 Nm

Gevind: Tr20x1

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	23,9 mm
Maks. tilspændingsmoment	30 Nm
Spændeområde	1 - 10 mm
Udvendig Ø D	22 mm
Serie	Centro P
Gevind	Tr20×1
Produkttype	Spændemøtrik