



Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P, DI16, Spænde-Ø (1 mm stigende): 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309666 6
GTIN	2050001704993
Artikelklasse	34F

Beskrivelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

Vulkaniserede **Højtrykstætningskiver** til 80 bar.

0,5 mm spænde-Ø-omfang (+ 0,4 / - 0,1).

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP passer ikke til andre systemer!

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangpatroner CENTRO P.

- Tætningskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.
- Tætningskiver DI40 på forespørgsel.

Ikke kompatibel med andre tætningskivesystemer!

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	6 mm
----------	------

Serie	Centro P
Til type	D116
Udvendig Ø D	12,6 mm
Højde L	2 mm
Produkttype	Spændetangpatrontilbehør