



Digital skydelære TESA TWIN-CAL, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412766 300
GTIN	7630041106169
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand, integreret TLC-tilslutning til dataoverførsel. Med drivrulle.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Teknisk beskrivelse

Talhøjde, LCD-display	11 mm
Standby-aktivering	ja
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Automatisk slukning	ja
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Drivrulle	ja
Driftstid	12000 h
Kalibrering	A1

Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	64 mm
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 300 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Batteritype	Knapcelle
Energiforsyning	Batteridrevet
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Datakabel TLC, 2 m Type D	498918 D
---------------------------	----------

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975